


E12464



Kytkestävä liitin

SDOGF040MSSFKPG



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC/DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...85

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

11,2

Mitat

[mm]

12 x 12 x 45

Valukotelmateriaali

PBT / PA

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: 0,14...0,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 3,5...5 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PBT / PA; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä

