


## Asennussarja optoelektronisille antureille

O6 CLAMP BRACKET 12 MM



## Sovellutus

Malli

Säätösylinteriasennus, tyyppille, O6

## Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

105,8

Asennustapa

Asennustanko; (Ø 12 mm)

Mitat

[mm]

30,8 x 3 x 48,4

Materiaalit

haponkestävä teräs (1.4571/316)

## Tarvikkeet

Toimitettavat osat

sylinteriruuvit: 2 x (M3 x 14 mm)

Säätösylinteri: 1

koneruuvi: 1

mutteri: 1 x M4

# E21275



## Asennussarja optoelektronisille antureille

O6 CLAMP BRACKET 12 MM

### Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|