




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPTER SI1/G1/2/VA



Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	nesteen ja kaasut	
Painealue	100 bar	10 MPa

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	57,9
Mitat	[mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä		M18 x 1,5
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Kiristysmomentti	[Nm]	50
Anturiliitäntä		M18 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitäntä		kierrelliäntä G 1/2
Asennussyvyys	[mm]	21; (Mittausanturi SID, SFD, TN)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	tiivisteet: 1, NBR vahvistettu kuitu
--------------------	--------------------------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Käytä >30 bar sovellutuksissa ainoastaan sopivaa korkeapaineadapteria. Juomavesisovellutuksissa korvaa laitteen mukana toimitetut tiivisteet k.o. sovellutukseen sopivilla tiivisteillä.
Pakkausyksikkö	1 kpl