


AC2315



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T4 2SI M12



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	AS-i
Tuntoetäisyys [mm]	4
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	55 x 60 x 35

Sovellutus

Sovellutus	paikannusanturi venttiilitoimilaitteisiin; toimilaitteohjaus
------------	--

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 40

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	4
--------------------	---

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...70
-------------------------	----------



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T4 2SI M12


Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-2	
MTTF [vuotta]		924	
AS-i-luokitus			
AS-i versio		2.1	
Laajennettu osoitteenantomoodi		kyllä	
AS-i I/O-konfigurointi [hex]		0	
AS-i ID-koodi [hex]		A.F	
AS-i-hyväksyntä		74901	
Mekaaniset tiedot			
Paino [g]		149,5	
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Asennus		uppoasennus ei sallittu	
Mitat [mm]		55 x 60 x 35	
Materiaalit		kotelo: PBT	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		Vahvistuskiinnike: 1 x (39,5 x 17,5 x 1 mm), E11310	
		kuusiokoloruuvit: 2 x (M5 x 35 mm)	
		Aluslevyt: 2	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Sähköinen liitäntä - urospistoke			
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)			
			



AS-i-kaksoisanturi pneumaattisille venttiilitoimilaitteille

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Liitäntä



Sähköinen liitäntä

1	AS-i +
3	AS-i -