


E10013



Kytkestävä liitin

SDOAJ040PLSFKPG



Sovellutus

Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	31,4
Mitat	[mm]	43 x 25 x 36
Valukotelomateriaali		PA
Mutterin materiaali		PA

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M18, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 4; Valettu runko: PA; Lukitus: PA



Liitäntä

