




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH030MSS0005E03



Sovellutus

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

200

Mitat

[mm]

27 x 15 x 39

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: C; Koskettimet: 3; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu;

Kirstysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



Johdinvärit :
 BK = musta
 BU = sininen
 GN/YE = vihreä/keltainen