




AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI IP67



Sovellutus		
Malli		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Sovellutus		kenttäasennus
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	250
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, binääri: 4
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		4
Binääritulojen tulopiiri		PNP
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i
Jännitesyöttö	[V]	18...30; (lattakaapelin kautta)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	200
Tulovirta "1"	[mA]	6...10
Tulovirta "0"	[mA]	0...2
KytKentätaso "1"	[V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI IP67

Hyväksynnät / testit						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[vuotta]		404		
AS-i-luokitus						
AS-i versio		2.11; 3.0				
AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin				
Laajennettu osoitteenantomoodi		ei				
AS-i master -profiili		M2; M3; M4				
AS-i-profiili		S-0.0.E				
AS-i I/O-konfigurointi		[hex]		0		
AS-i ID-koodi		[hex]		0.E		
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		tulo	1	2	3	4
		Naarasliitin	I-1	I-2	I-3	I-4
		nasta	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaaniset tiedot						
Paino		[g]		155,1		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen				
Asennustapa		AS-i lattakaapeliliitäntä; DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))				
Mitat		[mm]		103 x 45 x 44,7		
Materiaalit		PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		käyttö		LED, vihreä		
		virheet		LED, punainen		
		Toiminta		LED, keltainen		
Sähköinen liitäntä						
Moduliliitäntä		Lattakaapelit				
Tarvikkeet						
Toimitettavat osat		pohjaosa				
Tarvikkeet (lisävaruste)		Osoitteenantokaapeli; E70213				
		Suojahattu: M12, E73004				
Huomautuksia						
Huomautuksia		Käytä ainoastaan osoitteenantokaapelia E70213.				
		Älä käytä muiden valmistajien osoitteenantokaapeleita.				
		Oikosulku tai osoitteenantoliittimen vaurioituminen korjauskelvottomaksi on mahdollinen.				
		Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Kytkennot ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.				
Pakkausyksikkö		1 kpl				




AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI IP67

Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



	Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2+4	datatulo sisäinen siltaus
3	Anturien jännitesyöttö L-
5	ei käytössä