


E12774



Kytkestävä liitin

SDOGB050ZDSFKPG



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 400 AC/DC
Suojausluokka	II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	9

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	48,808
Valukotelomateriaali	PA; PUR
Mutterin materiaali	sinkkipainevalu, niklattu
Tiivistemateriaali	NBR

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 7...13 mm; AWG 16

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; Koskettimet: kullattu; Valettu runko: PA; PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; tiiviste: NBR



Liitäntä

