




Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille

LR COAX TUBE G3/4 L1600



1 kiinnike keskityskappaleelle

CRN

Sovellutus		
Malli	pinnankorkeusantureille LR	
Aineen lämpötila [°C]	-40...200	
Painealue	16 bar	1,6 MPa
Tyhjiökestoisuus	-1000 mbar	-0,1 MPa
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	16	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	890	
Materiaalit	Koaksiaaliputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); tiiviste: NBR vahvistettu kuitu; keskityskappale: PPS vahvistettu kuitu; kiinnike: ruostumaton teräs (1.4310 / 301)	
Anturiliitântä	kierrelitântä G 3/4 sisäkierre	
Prosessiliitântä	kierrelitântä G 3/4 ulkokierre	
Pituus L [mm]	1600	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	tiiviste: 1	
Tarvikkeet (lisävaruste)	Keskityskappale koaksiaaliputkille:, E43222	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Jos käyttö tapahtuu DNV GL-olosuhteissa, tarvitaan asennuksessa lisäkeskityskappale	
Pakkausyksikkö	1 kpl	