


## Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGF030VAS0015P03



## Sovellutus

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
| Sovellutus     | elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat                                 |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                                                             |

## Sähköiset tiedot

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Käyttöjännite [V]                 | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Suojausluokka                     | III                                       |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3                                         |

## Käyttöolosuhteet

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C]                             | -25...80                    |
| Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]                  | 5...80                      |
| Varastointilämpötila [°C]                           | -25...55                    |
| Varastointikosteus [%]                              | 10...100                    |
| Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Suojausluokka                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Hyväksynyt / testit

|               |               |         |
|---------------|---------------|---------|
| UL-hyväksyntä | Jännitesyöttö | Class 2 |
|---------------|---------------|---------|

## Mekaaniset tiedot

|                                |      |                                         |                                                                           |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Paino                          | [g]  | 437,1                                   |                                                                           |
| Mitat                          | [mm] | 10 x 10 x 31                            |                                                                           |
| Valukotelomateriaali           |      | PP                                      |                                                                           |
| Mutterin materiaali            |      | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)      |                                                                           |
| Tiivistemateriaali             |      | EPDM                                    |                                                                           |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa |      | kyllä                                   |                                                                           |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa |      | Taivutussäde liikuvissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija                                             |
|                                |      | Liikenopeus                             | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s² |
|                                |      | Taivutuskertojen lukumäärä              | > 1 Mio.                                                                  |
|                                |      | Vääntörasitus                           | ± 180 °/m                                                                 |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|



## Liitántäkaapeli naaraspistoikkeella


ADOGF030VAS0015P03

### Sähköinen liitántä


Kaapeli: 15 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Sähköinen liitántä - Naarasliitin

Pistokeliitántä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Koskettimet: 3, kullattu; Valettu runko: PP, harmaa; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm




### Liitántä



BK =                      Johdinvärit :  
 BN =                      musta  
 BU =                      ruskea  
                              sininen

### kaaviot ja käyrät

Ominaiskäyrä kuormitettavuuden alenema



- 1 Virta [A]  
 2 Ympäristölämpötila [°C]