


Suporte de montagem

VALVE BRACKET 20-40MM



Área de aplicação

Modelo

para interfaces mecânicas em acionamentos pneumáticos VDI / VDE 3845

Dados mecânicos

Peso

[g]

471,5

Distância entre os furos
para o elemento angular de
montagem

80 x 30 / 130 x 30 mm

Altura do eixo para
acionamento de válvula

20 / 30 / 40 mm

Adequado para diâmetros de [mm]
eixo

> 38

Materiais

suporte de montagem: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Adaptador de eixo: alumínio

E12674



Suporte de montagem

VALVE BRACKET 20-40MM

Acessórios

Material incluído

parafuso de sextavado interno: 1 x (M6 x 60 mm), aço inoxidável

parafusos de sextavado interno: 8 x (M5 x 8 mm), aço inoxidável

Porcas sextavadas: 8 x M5, aço inoxidável

Observações

Unidades por embalagem

1 peça