


AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC Quick Connect M12 stainless



1 reikä kaapelisiteille



Sovellutus

Malli

AS-i

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 42 DC

Suojausluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...70

Varastointilämpötila

[°C]

-25...75

Suojausluokka

IP 67

Hyväksynät / testit

UL-hyväksyntä

Jännitesyöttö

Class 2

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

18,45

Materiaalit

kotelo: PA; O-renkas: EPDM; lukkomutteri: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); liittinastat: pronssi tinattu

Huomautuksia

Huomautuksia

Lattakaapeli ei saa päättyä laitteessa.

Pakkausyksikkö


1 kpl

**AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)**

FC Quick Connect M12 stainless

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Kiristysmomentti: 0,4...0,6 Nm



	kytkettynä keltaiseen AS-i-lattakaapeliin
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	kytkettynä mustaan lattakaapeliin
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.