




Distribuidor central

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS




| Área de aplicação                   |      |                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial             |      | sem silicone; Contatos banhados a ouro                                                                             |
| Aplicação                           |      | Aplicações industriais / automação industrial; Aplicação em máquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes |
| Sem silicone                        |      | sim                                                                                                                |
| Dados elétricos                     |      |                                                                                                                    |
| Tensão de operação                  | [V]  | < 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)                                                                         |
| Capacidade de carga por módulo/slot | [A]  | 4                                                                                                                  |
| Capacidade de carga total           | [A]  | 10                                                                                                                 |
| Condições ambientais                |      |                                                                                                                    |
| Temperatura ambiente                | [°C] | -25...80                                                                                                           |
| Proteção                            |      | IP 67                                                                                                              |



## Distribuidor central

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

| Certificações / testes                                                              |                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Certificado UL                                                                      | Enclosure type                | Type 1 |
| Dados mecânicos                                                                     |                               |        |
| Peso [g]                                                                            | 303,5                         |        |
| Invólucro                                                                           | Retangular                    |        |
| Tipo de montagem                                                                    | montagem da parede traseira   |        |
| Dimensões [mm]                                                                      | 152 x 60 x 33                 |        |
| Materiais                                                                           | invólucro: PA                 |        |
| Quantidade de slots do distribuidor central                                         | 8                             |        |
| Versão do conector                                                                  | M12                           |        |
| Acessórios                                                                          |                               |        |
| Material incluído                                                                   | Capas de proteção: 2          |        |
|                                                                                     | etiquetas de identificação: 8 |        |
| Observações                                                                         |                               |        |
| Unidades por embalagem                                                              | 1 peça                        |        |
| Conexão elétrica - Conexão                                                          |                               |        |
| Conexão: 1 x M23; Contatos: 19, dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm        |                               |        |
|  |                               |        |



Distribuidor central

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Conexão

|   |    |           |   |
|---|----|-----------|---|
| + | 19 | 1 (1...8) | C |
| - | 6  | 3 (1...8) | C |
| ⊥ | 12 | 5 (1...8) | C |
|   | 15 | 4 (1)     | C |
|   | 7  | 2 (1)     | C |
|   | 5  | 4 (2)     | C |
|   | 4  | 2 (2)     | C |
|   | 16 | 4 (3)     | C |
|   | 8  | 2 (3)     | C |
|   | 3  | 4 (4)     | C |
|   | 14 | 2 (4)     | C |
|   | 17 | 4 (5)     | C |
|   | 9  | 2 (5)     | C |
|   | 2  | 4 (6)     | C |
|   | 13 | 2 (6)     | C |
|   | 11 | 4 (7)     | C |
|   | 10 | 2 (7)     | C |
|   | 1  | 4 (8)     | C |
|   | 18 | 2 (8)     | C |

Conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; codificação: A; Contatos: 5, dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm

