




Pistokeverkkolaite

Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 Verkkolaite
2 M12 pistokeliitäntä



Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Tulojännitealue AC	[V]	90...264
Lähtöjännite DC	[V]	24
Suojausluokka		II
Lähtöjen lukumäärä		1
Maks. aaltoisuus	[mV]	200
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
Tulovirta (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,8

Lähdöt

Lähtövirta yhteensä	[A]	1
---------------------	-----	---

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...40
Suojausluokka		IP 40; (M12 pistokeliitäntä: IP 69K)

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	203,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	74 x 29 x 39,7
Materiaalit		kotelo: muovi musta;

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

E80120




Pistokeverkkolaite

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



1	+
3	-