




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

Adapter SI1/G1/4/VA



CRN

Sovellutus		
Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	nesteeet ja kaasut	
Painealue	100 bar	10 MPa
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	60,6
Mitat	[mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä		M18 x 1,5
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä		M18 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitäntä		kierreläitäntä G 1/4
Asennussyvyys	[mm]	13,5; (Mittausanturi SID, SFD, TN)
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	tiivisteet: 1, AFM	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Käytä >30 bar sovellutuksissa ainoastaan sopivaa korkeapaineadapteria. Juomavesisovellutuksissa korvaa laitteen mukana toimitetut tiivisteet k.o. sovellutukseen sopivilla tiivisteillä.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	