


AC1411



AS-i PROFIBUS DP -gateway

AS-i Gateway 1Master PB



Sovellutus		
Malli		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Sovellutus		PROFIBUS-gateway
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Virrankulutus	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	500; (ulkoisella jännitesyötöllä: 10 mA)
AS-i-mastereiden lukumäärä		1
Sähköinen erotus		kyllä
Lähdöt		
Jännitealue DC	[V]	PELV mukaan
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		Ethernet; PROFIBUS
Ethernet - Modbus TCP		
Tiedonsiirtonopeus		10 MBaud; 100 MBaud
Liitintyyppi		RJ45
Protokolla		Modbus TCP
Käyttötyyppi		Ohjelmointi
Ethernet - TCP/IP		
Tiedonsiirtonopeus		10 MBaud; 100 MBaud
Liitintyyppi		RJ45



AS-i PROFIBUS DP -gateway

AS-i Gateway 1Master PB

Protokolla		TCP/IP	
Käyttötyyppi		Ohjelmointi	
Ethernet - UDP/IP			
Tiedonsiirtonopeus		10 MBaud; 100 MBaud	
Liitintyyppi		RJ45	
Protokolla		UDP/IP	
Käyttötyyppi		Ohjelmointi	
PROFIBUS			
Tiedonsiirtostandardi		EN 50170	
Tiedonsiirtonopeus		12 MBaud	
Protokolla		Profibus DP	
Käyttötyyppi		Tiedonsiirto	
Versio		DPV0; DPV1	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60	
Varastointilämpötila	[°C]	-20...70	
Suojausluokka		IP 20	
Hyväksynnät / testit			
MTTF	[vuotta]	45	
AS-i-luokitus			
AS-i versio		3.0	
AS-i master -profiili		M4	
AS-i-hyväksyntä		97302	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	136,5	
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Asennustapa		DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))	
Mitat	[mm]	135,5 x 93 x 106,2	
Materiaalit		alumiini pulveripinnoitettu; teräslevy galvanoitu; PC	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Toiminta	1 x LED, punainen/vihreä
			täysgrafiikka-LCD-näyttö
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		liittimet	
Tarvikkeet (lisävaruste)		lisenssi: "CODESYS V3", E71400	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	



AS-i PROFIBUS DP -gateway

AS-i Gateway 1Master PB

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2.5 mm²

Liitäntä

	n.c.
	n.c.
	AS-i 1+
	AS-i 1-
	FE
	n.c.
	24 V
	0 V