




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A



- 1 vuotoaukko
2 tiivistyskartio
3 Aseptoflex Vario



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FCM JP FDA

Sovellutus

Malli	vuotoaukolla	
Painealue	16 bar	1,6 MPa

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	226,5		
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm		
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario		
Prosessiliitäntä	Clamp DN50 (2") Ø 64 mm DIN 32676 (ISO 2852)		
Suitable for process connections in accordance with the standards	DIN 32676 Reihe A (DIN)	kiinnike DN50	
	DIN 32676 Reihe B (ISO)	kiinnike DN42,4, DN48,3	
	DIN 32676 Reihe C (ASME BPE)	kiinnike 2"	
	ISO 2852	kiinnike DN40, DN51	
Tiivistys	Tiiviste		
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4		

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054
--------------------	--

E33209



Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A

Tarvikkeet (lisävaruste)

O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), FKM, E30123

O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, FCM Kiina, E30163

Dichtungsring: 1, PEEK, E30124

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl