




Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1/2-WELDING SHOULDER



1 tiivistyskartio

CRN EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA Hygienic Cleanable

Sovellutus		
Painealue	50 bar	5 MPa
Huomautus / painealue	anturin ja adapterin välinen liitos	
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	75	
Hyväksynät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	190	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)	
Anturiliitântä	G 1/2 tiivistekartio	
Prosessiliitântä	Hitsattava adapteri Ø 45 mm	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	