




Jännitesyöttömoduli elektroniselle sulakepiirille

Fuse/Standard/24VDC/Module



Sovellutus

Malli DIN-kiskoon asennettava kotelo

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	SELV/PELV mukaan
Nimellisjännite DC [V]	24
Tulojännite DC [V]	19,2...30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC) [ms]	10
Tulovirta (nimellisjännite 24 V DC) [A]	40
Lepovirta [mA]	10
Tehohäviö (nimellisjännite 24 V DC) [W]	0,24

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Varastointilämpötila [°C]	-40...70
Suojausluokka	IP 20; (etupuolelta)
Likaantumisaste	2

Hyväksynnit / testit

EMC	EN 61000-6-3	häiriösäteily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	67
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

DF1100



Jännitesyöttömoduli elektroniselle sulakepiirille

Fuse/Standard/24VDC/Module

Asennustapa	DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))
Mitat [mm]	80 x 12,5 x 98

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

jousiliittimet:

kosketussuoja:

Liitäntä

