




Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OJH-FPKG/SO/AS



- 1 painike
vastaanotin ylemmässä linssissä
lähetin alemmassa linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Taustavaimennus
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	25
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OJH-FPKG/SO/AS

Jatkuva kuormitettavuus, [mA]	200
binäärilähtö DC	
Kytkentätaajuus DC [Hz]	1000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys [mm]	15...400; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	18
Valonsäteen mitat /	Tuntoetäisyys
Taustavaimennus saatavana	kyllä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynät / testit	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	556

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	34,9
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	35 x 11 x 24
Materiaalit	kotelo: ABS; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
Materiaali linssi	suoja-lasi: PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanosoitus käyttö
	1 x LED, keltainen 1 x LED, vihreä
Elektroninen lukko	kyllä

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	ruuvit: 2 jousivälilevyt: 2 Mutterit: 2


Huomautuksia	
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 4	

Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella


OJH-FPKG/SO/AS

Liitäntä



2 Teach

kaaviot ja käyrät




- a: anturi
 b: kohde
 c: tausta
 x: etäisyys anturi / kohde [mm]
 y: min. etäisyys kohde / tausta [mm]



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OJH-FPKG/SO/AS

tarkkuuskäyrä



x: etäisyys anturi / kohde [mm]

y: min. etäisyys kohde / tausta [mm]

1 = kohde musta (6 % heijastuskyky) , valkoinen tausta (remissio 90 %)

2 = kohde harmaa (18 % heijastuskyky) , valkoinen tausta (remissio 90 %)

3 = kohde valkoinen (90 % heijastuskyky) , valkoinen tausta (remissio 90 %)