







Induktiivinen anturi

IG-3005-BPKG

Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF [vuotta]		1884	
Mekaaniset tiedot			
Paino [g]		125,7	
Kotelo		kierremalli	
Asennus		uppoasennus sallittu	
Mitat [mm]		M18 x 1 / L = 80	
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		kotelo: PBT	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²			
Liitäntä			



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 BK = sininen
 musta