


Joustokytkin, sähköisesti eristetty

SPRING COUPLING 30-6-6-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 syvyys der Klemmnabe

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	31,6
Mitat [mm]	Ø 30 / L = 22
Materiaalit	alumiini; PA
Kiristysmomentti [Nm]	ruuvien kiristysmomentti: 120 Ncm
Ulkohalkaisija D [mm]	30
Sisähalkaisija 1 [mm]	6
Sisähalkaisija 2 [mm]	6
Keskitysaukon syvyys [mm]	7
Puristusruuvi [mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Pituus [mm]	22
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min]	12000
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm]	± 0,4
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm]	± 0,3
Maks. kulmapoikkeama [°]	± 2,5

Huomautuksia

Huomautuksia	Ilmoitetut arvot pätevät yllä olevilla keskiöporauksilla varustetuille joustokytkimille 23 °C lämpötilassa. Annetut poikkeamat ovat maksimiarvoja, jotka eivät käytön aikana saa esiintyä samanaikaisesti.
Pakkausyksikkö	1 kpl