




Distribuidor central

ZDO8H050VAS000---KA



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Aplicação		áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	2
Capacidade de carga total	[A]	12
Saídas		
Função elétrica		PNP



Distribuidor central

ZDO8H050VAS000---KA

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...60
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	404,5
Invólucro		Retangular
Tipo de montagem		montagem da parede traseira
Dimensões	[mm]	187 x 60 x 49,4
Materiais		invólucro: PBT-GF30
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Quantidade de slots do distribuidor central		8
Versão do conector		M12
Acessórios		
Material incluído		Capas de proteção: 2
		etiquetas de identificação: 10
		ferramenta de montagem para grampos de gaiola de mola
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
Conexão elétrica - Conexão		
terminais, sinal: 16 x 0,34...0,75 mm²; Prensa Cabo: M20x1,5		
terminais, Fontes de alimentação: 3 x 0,34...1,5 mm²		
Conexão elétrica - slot		
Conexão: 8 x M12; codificação: A; Contatos: 5, dourado; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm		

Distribuidor central

ZDO8H050VAS000---KA

Conexão

