




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGS-OOKG/US100



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus	elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	15
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	624

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 20
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	800
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	755

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	59,4
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 60
Kierremerkintä	M18 x 1
Materiaalit	kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM



Lähetinvastaanotinpari, lähetin


OGS-00KG/US100

Materiaali linssi	suojalasi:PMMA	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
Huomautuksia		
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



Liitäntä



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

