


E10817



Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 24 AC/DC

Ylijännitesuojaus

kyllä; (VDR)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

62,55

Mitat

[mm]

30 x 15 x 39

Materiaalit

kotelo: TPU

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

käyttö

1 x LED, keltainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

ruuvi: 1

merkintäkenttä: 1


Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 3; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)






Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN (EN 175301-803), kulmamalli; Koskettimet: 4; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

