




Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan

DISPLAY/AX460/AC/DC



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	48 x 112 x 116

Sovellutus

Sovellutus	analogiasignaalien näyttö ja valvonta; esim. paineanturit, lämpötila-anturit tai virtausanturit
------------	---

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	50...60
Käyttöjännite	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	100

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, analogia: 2
-------------------------------	--------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, analogia		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogiatulo (virta)	[mA]	0...20
Analogiatulo (jännite)	[V]	-10...10
Analogiatulon resoluutio		16 bit
Tarkkuusanalogiatulo	[%]	0,1

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	351
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		pinta- tai upotusasennus; (asennusaukko: 91 x 43 mm)
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116



Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan

DISPLAY/AX460/AC/DC

Materiaalit	kotelo: Noryl UL94-V-0
-------------	------------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	värinäyttö	täysgrafiikka-LCD-näyttö, kosketusnäyttö
--------	------------	--

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

