




Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH080VAS0003G08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.

Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



Sovellutus

Erityispiirre

Suojattu kaapeli

Sovellutus

elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Suojausluokka

III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

440

Mitat

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Valukotelomateriaali

PUR

Mutterin materiaali

ruostumaton teräs

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 3 m, PVC, oranssi, Ø 6,6 mm, suojattu; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 8; Valettu runko: PUR, musta; Lukitus: ruostumaton teräs;

Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty






Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH080VAS0003G08

Liitäntä



värit DIN 47100 mukaan

Johdinvärit :

BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen
screen =	vaippa