




Hitsattava adapteri prosessiantureille

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 tiivistyskartio
2 G1 sisäkierre
3 tiivistyskartio

ADI-FREE CRN EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA



Sovellutus

Painealue	150 bar	15 MPa
Huomautus / painealue	anturin ja adapterin välinen liitos	
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	150	

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	300
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Anturiliitântä	G 1 tiivistekartio - 27 mm
Prosessiliitântä	Hitsattava adapteri Ø 50 mm

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------