




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A



1 vuotoaukko



ADI-FREE CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM CN FCM JP FDA

Sovellutus

Malli	vuotoaukolla	
Painealue	16 bar	1,6 MPa
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	16	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	268	
Materiaalit	prosessiadapteri: haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm	
Anturiliitäntä	G 1/2 tiivistekartio	
Prosessiliitäntä	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Suitable for process connections in accordance with the standards	DIN 32676 Reihe A (DIN)	kiinnike DN50
	DIN 32676 Reihe B (ISO)	kiinnike DN42,4, DN48,3
	DIN 32676 Reihe C (ASME BPE)	kiinnike 2"
	ISO 2852	kiinnike DN40, DN51
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------