




## Kytkestävä liitin

SDOGH040MSSFKSG



## Sovellutus

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet      |
| Malli          | Ethernet-kaapeli, D-koodattu              |
| Sovellutus     | Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                     |

## Sähköiset tiedot

|                               |     |                   |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Käyttöjännite                 | [V] | < 45 AC / < 70 DC |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus | [A] | 4; (...40 °C)     |

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -40...85 |
| Suojausluokka      |      | IP 67    |

## Mekaaniset tiedot

|                      |      |                           |
|----------------------|------|---------------------------|
| Paino                | [g]  | 46,7                      |
| Mitat                | [mm] | 20 x 20 x 58              |
| Valukotelomateriaali |      | sinkkipainevalu, niklattu |
| Mutterin materiaali  |      | sinkkipainevalu, niklattu |

## Huomautuksia


|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

## Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Suojattu liitäntäkaapeli: suojattava



# E12354

Kytkevä liitin

SDOGH040MSSFKSG



Liitäntä

