




Seinäläpivienti

Wall passage standard



Sovellutus		
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	8; (nasta 1+3: 4 A; nasta 2+4: 4 A)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	24,1
Materiaalit		messinki niklattu; tiiviste: FKM
Valukotelomateriaali		messinki, niklattu
Kiristysmomentti	[Nm]	1
Huomautuksia		
Huomautuksia		Kiinnitysmuttereiden kiristysmomentti on 0,6...1,0 Nm.
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 5; Valettu runko: messinki, niklattu		
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 5; Valettu runko: messinki, niklattu		

E73008



Seinäläpivienti

Wall passage standard

Liitäntä

