


E12408



Adapterinaarasliitin

EDOGH050MSS00,5E05 (M16)



Sovellutus

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 125 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

23,6

Asennuskierre

M16

Materiaalit

kotelo: sinkkipainevalu niklattu

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

mutteri: 1 x M16

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 5




E12408



Adapterinaarasliitin

EDOGH050MSS00,5E05 (M16)

Liitäntä



Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
WH =	valkoinen