




Bulkkikaapeli

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-40...90

Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]

-25...90

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

2990

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa

min. 10 x kaapelin halkaisija

Liikenopeus

maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa
liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²

Taivutuskertojen lukumäärä

> 2 Mio.

Vääntörasitus

± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 100 m, PUR, Halogeniton, oranssi, Ø 4,9 mm; ei säteilytetty (kierrätettävissä); hitsauskipinänkestävä; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)