E2D511

Anschlusskabel mit Stecker

CONNECTION CABLE O2I2XX M12 5M



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Applikation		Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Silikonfrei		nein
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	1,5
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	390,65
Werkstoff Griffkörper		PUR, PVC
Werkstoff Überwurfmutter		Kupferlegierung, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, schwarz, Ø 7,2 mm; 12 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Kontakte: 12, vergoldet; Griffkörper: PUR, PVC; Arretierung: Kupferlegierung, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5...0,8 Nm



E2D511

Anschlusskabel mit Stecker

CONNECTION CABLE O2I2XX M12 5M

Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GN/WH =	grün / weiß
GY =	grau
OG =	orange
OG/WH =	orange / weiß
RD =	rot
VT =	violett
VT/WH =	violett / weiß
WH =	weiß
YE =	gelb