E12205

Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



CE

Área de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro; cabo blindado
Modelo		cabo de Ethernet, código D
Aplicação		Aplicações industriais / automação industrial; cabo Patch cruzado
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	48 AC / 60 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	1
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 65; IP 67; (conector M12 / conector RJ45: IP 20)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1357
Material do invólucro		TPU / PA
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

Conexão elétrica - conector M12

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Contatos: 4, dourado; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,4 Nm

E12205

Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

Conexão elétrica

cabo: 20 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexão



Conexão elétrica - conector RJ45

Conexão: 1 x RJ45, reto; Contatos: 8, dourado; Corpo: PA