E20059

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-M4



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Applikation		Kleiner Biegeradius
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OOF; OUF
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
OOF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	400
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	41
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M4
Tastkopflänge	[mm]	15
Gesamtlänge	[mm]	600

E20059

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-M4

Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Faseranordnung		◉
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmuttern: 4 x M4
		Zahnscheiben: 4
		Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück