
E35061

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FIBRE OPTIC 2M



Einsatzbereich		
Ausführung		Anschluss an Infrarot-Temperatursensoren TWxx11
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...250
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	162,8
Lichtleiteranschluss		¼"-36UNS-2A
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Tastkopflänge	[mm]	17
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	120
Faseranordnung		◉
Lichtleitfaser-Werkstoff		Quarz / Quarz
Lichtleiterkopf-Werkstoff		CuNiZn
Lichtleitermantel-Werkstoff		Edelstahl
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück