
E40182

Prozessadapter für kleine Durchflussmengen

ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC



Einsatzbereich			
Ausführung		für Strömungssensoren SID, SF5	
Durchflussbereich	[l/min]	0,5...5; ((SI1xxx); 0,5...7 (SI5xxx); Werksabgleich mit Wasser)	
Applikation		für den industriellen Einsatz	
Medien		Flüssige und gasförmige Medien	
Mediumtemperatur	[°C]	-25...60	
Druckfestigkeit		6 bar	0,6 MPa
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	375,5	
Werkstoffe		PVC	
Sensorikanschluss		M18 x 1,5	
Prozessanschluss		G 1/2	
Zubehör			
Lieferumfang		Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099	
		Dichtungen: 1, U-seal	
Bemerkungen			
Bemerkungen		Nur in Kombination mit dem Relativmodus des Strömungssensors nutzbar.	
Verpackungseinheit		1 Stück	