
E12569

Montageplatte

ADAPTER 80X30X10



Einsatzbereich		
Ausführung		für Bauformen MVQ
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	71,6
Abmessungen	[mm]	10 x 95 x 50
Lochpaarabstand für Montagewinkel		80 x 30 mm
Wellenhöhe für Ventilantrieb		30 mm
Passend für Wellendurchmesser	[mm]	< 38
Werkstoffe		POM schwarz
Zubehör		
Lieferumfang		Innensechskantschrauben: 4 x (M5 x 25 mm), Edelstahl
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück