



최대 성능 구현

PerformanceLine의 IO-Link 마스터

- 최대 8개의 IO-Link 센서 및/또는 최대 2 암페어까지 연결 가능한 field-ready IO-Link 마스터
- L-코딩 케이블을 통해 최대 16암페어 전원공급 가능
- 각 포트에 대한 전류 측정 및 설정 가능한 전류 제한을 통하여 용이해진 에너지 관리



ifm – close to you!

설명	주문번호	
	냉각제 (주황색)	식품 (회색)
PerformanceLine IO-Link 마스터 - 4 포트		
PROFINET	AL1400	AL1401
EtherNet/IP	AL1420	AL1421
EtherCAT	AL1430	AL1431
PerformanceLine IO-Link 마스터 · 8포트		
PROFINET	AL1402	AL1403
EtherNet/IP	AL1422	AL1423
OPC UA 서버가 있는 EtherNet/IP	AL1426	AL1427
EtherCAT	AL1432	AL1433

안전한 연결을 갖춘 분산형 데이터 노드

PerformanceLine의 field-ready IO-Link 마스터는 센서, 액추에이터, 컨트롤러 및 IT 레벨 간에 강력하고 분산된 통신 장치로 작동합니다.

OPC UA 서버가 통합된 버전은 IO-Link 마스터에서 IT 레벨로 직접 표준화된 통신을 지원하므로 추가 게이트웨이가 필요하지 않습니다. 센서 데이터와 상태 정보를 직접 읽을 수 있으며, 플랫폼과 무관하게 추가 처리할 수 있습니다.

최대 16암페어 사용 가능

IO-Link 마스터는 표준화된 L-코딩 M12 커넥터를 통해 최대 16암페어의 전류를 공급받을 수 있습니다. 포트당 최대 2암페어 전류가 제공되므로, 예를 들어 대형 솔레노이드 밸브나 기타 에너지 집약적인 액추에이터를 제어하기에 충분합니다. 통합 데이터 체인 기능으로 여러 마스터를 하나의 전원공급장치에 연결할 수 있으므로 배선작업이 더욱 감소됩니다.

에너지 모니터링

각 포트에 전류 제한을 세팅할 수 있습니다. 또한, 각 포트에서 전압 및 전류 값을 측정하여 시스템의 에너지 요구사항을 쉽게 파악하고, ERP 시스템에서 분석할 수 있습니다.

BEST FRIENDS



IO-Link M12 모듈
IO-Link 마스터에 대한
바이너리 센서의 연결



moneo|configure free
IO-Link 인프라의 파라메터
세팅용 소프트웨어



IP67 파워서플라이
현장에서 24볼트 공급,
IO-Link를 통한 컨트롤



상세 기술 데이터:
ifm.com/fs/AL1400