




Quadratisch, praktisch, dicht

Ventilstecker DIN A mit ecolink-Technologie

- Alle Vorzüge der bewährten M12-ecolink-Technologie nun auch in einem Ventilstecker
- Maximale Dichtheit bei werkzeugloser Montage
- Schutz gegen versehentliches Lösen z. B. durch Vibration
- Rundum sichtbarer Status-LED-Ring



IP69K

ifm – close to you!

Kabellänge [m]	Bestell-Nr.		
	Anschlussleitung mit Stecker gerade	Anschlussleitung mit Stecker abgewinkelt	Anschlussleitung mit offenem Kabelende
0,3	EVCB06	EVCB14	EVCB22
0,6	EVCB07	EVCB15	EVCB23
1	EVCB08	EVCB16	EVCB24
1,5	EVCB09	EVCB17	EVCB25
2	EVCB10	EVCB18	EVCB26
3	EVCB11	EVCB19	EVCB27
5	EVCB12	EVCB20	EVCB28
10	EVCB13	EVCB21	EVCB29

Vorteile von ecolink nun auch an Ventilsteckern

Werkzeuglose Montage

Die spezielle Kontur der zentralen Befestigungsschraube ermöglicht eine werkzeuglose Montage bis zum optimalen Anzugsdrehmoment. Ein Festanschlag schützt vor Überdrehen, während eingelassene Griffe einen sicheren Halt bieten.

Schutz vor versehentlichem Lösen

Eine gerastete Verriegelung verhindert das unbeabsichtigte Lösen der Zentralschraube auch bei Vibrationen.



LED-Anzeige

Der rundum sichtbare LED-Ring vereint Statusanzeige und Abdichtungsfunktion in einem.

Optimale Dichtung

Durch dem mechanischen Festanschlag wird die Dichtung zu maximal 30 % komprimiert und gewährleistet dadurch höchsten Schutz vor Feuchtigkeit. Sie ist unverlierbar und kompatibel mit verschiedenen Gegenkonturen.


Technische Daten	
Überspannungsschutz	ja (VDR)
Material Gehäuse	PA
Material Dichtung	HNBR
Material Anschlussleitung	PUR
Schutzart	IP67, IP69K



Die zuverlässige ecolink-Verbindungstechnik ist nun auch für Ventilstecker verfügbar.

BEST FRIENDS

Technische Änderungen behalten wir uns
ohne vorherige Ankündigung vor. · 04.2025
ifm electronic gmbh · Friedrichstr. 1 · 45128 Essen



Zentralverteiler
Sensoren und Aktuatoren
dezentral anbinden



ioControl
Dezentrale Anbindung von
Sensoren, frei programmierbar



Y-Verteiler
Für viele Ein- und Ausgänge in
beengten Einbauverhältnissen



Weitere technische
Angaben finden Sie hier:
ifm.com/fs/EVCB06