



便於焊接 (入) 操作

桶槽焊接轉接頭

- 用於快速、簡單焊接的焊接轉接頭
- 焊縫的靈活性和內部焊接區域的最大尺寸穩定性
- 即使是較厚的金屬和多個焊接層，也能實現最佳的感測器安裝
- 用於後處理和洩漏檢查的有用配件



ifm – close to you!

| 製程連接 | 轉接頭直徑 | 說明 | 貨號 |
|----------------------|-------|---------------|---------------|
| G ½ 密封錐 | 85 mm | 針對桶槽頂部和桶槽壁 | E43919 |
| G ½ 密封錐 | 85 mm | 針對料斗和出口的小桶槽直徑 | E43918 |
| G ½ 密封錐 | 85 mm | 針對料斗和出口的大桶槽直徑 | E43920 |
| G 1 Aseptoflex Vario | 85 mm | 針對桶槽頂部和桶槽壁 | E30528 |
| G 1 Aseptoflex Vario | 85 mm | 針對料斗和出口的小桶槽直徑 | E30531 |
| G 1 Aseptoflex Vario | 85 mm | 針對料斗和出口的大桶槽直徑 | E30529 |

桶槽專用焊接轉接頭

專門轉接頭代表創新的解決方案，有助於在桶槽中進行快速、簡單的焊接操作。焊接操作中可能由多個焊接層和厚壁金屬引起的所有應力都被吸收在轉接頭的柔性過渡區域中。

可選的冷卻轉接頭透過特殊和標準轉接頭簡化並改善了焊接結果，並在焊接操作過程中提供額外的穩定性。

後處理

對於後處理，特別是焊縫的研磨和拋光，必須使用針對相應轉接頭提供且適合內部和外部處理的研磨保護裝置。


洩漏檢查

透過作為配件提供的洩漏檢查套件，可以檢查焊接轉接頭的密封邊緣是否有洩漏，而無需耗時填充桶槽。如果發生洩漏，可以在焊接轉接頭的洩漏口看到或聽到洩漏情況。

配件


| 說明 | 貨號 | |
|---|----------------|----------------------|
| | G ½ 密封錐 | G 1 Aseptoflex Vario |
| 針對焊接轉接頭密封邊緣的研磨保護 E30528、E43919 | E43924* | E30161 |
| 針對焊接轉接頭密封邊緣的研磨保護 E30529、E30531、E43918、E43920 | E43923* | E30162 |
| 焊接軸 | E43314 | E30452 |
| 焊接軸，水冷 | E43929* | E30532 |
| 洩漏測試套件 | E43922* | E30530 |

*2024 年第 3 季度上市



BEST FRIENDS


我方保留技術更改的權利，恕不另行通知。 · 04.2024
ifm electronic gmbh · Friedrichstr. 1 · 45128 Essen



溫度感測器
可靠的溫度測量



壓力感測器
準確測量壓力值和水平



液位感測器
點液位偵測，即便介質難以偵測



如需了解更多技術詳情，請瀏覽：
ifm.com/fs/E43919