



Verbindungstechnik

ecolink M8, für Hygiene- und Nassbereiche.



Einsatz im Nassbereich und in der
Lebensmittelindustrie




Halogen- und silikonfrei.

Optimale Abdichtung auch bei Handmontage dank Konturmutter mit viel Grripp.

Die innovative Profildichtung garantiert einen hohen Schutz gegenüber Feuchtigkeit.

Dauerhafte Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur.

**Schutzart:
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K.**



ecolink M8 für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie

Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg.

Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Überwurfmutter fest in ihrer Position und garantiert so einen optimalen und dauerhaften Kontakt. Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel.

Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.



Technische Daten:

Betriebsspannung: 50 V AC / 60 V DC,
mit LED 10...36 V DC

Nennstrom: 3 A

Schutzart: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen
Gegenstück.

Anzugsdrehmoment Gewindehülse: 0,3...0,6 Nm
Maximalwert des Gegenstückes beachten

Umgebungstemperatur: -25...80 °C

Vibration / Schock: 750 g, 1 Mio. Zyklen

Schleppkette: > 1 Mio. Zyklen

Werkstoffe:

Gehäuse / Griffkörper: PP

Kontaktträger: PP

Überwurfmutter: V4A (1.4404)

Kontakte: vergoldet

Dichtring: EPDM

Kabel: MPPE halogenfrei, silikonfrei,
0,34 mm², Ø 4,9 mm




Zulassungen:

cCSAus in Vorbereitung

Applikationen:

Hygiene- und Nassbereiche in der
Lebensmittelindustrie

Die Maße



Die Produkte

Bauform	Ausführung	Bestell-Nr.
M8-Kabeldose · 3-polig		
	2,0 m	EVF122
	5,0 m	EVF123
	10,0 m	EVF124
	25,0 m	EVF125
	2,0 m	EVF126
	5,0 m	EVF127
	10,0 m	EVF128
	25,0 m	EVF129
	2,0 m LED	EVF130
	5,0 m LED	EVF131
	10,0 m LED	EVF132
	25,0 m LED	EVF133
M8-Kabeldose · 4-polig		
	2,0 m	EVF134
	5,0 m	EVF135
	10,0 m	EVF136
	25,0 m	EVF137
	2,0 m	EVF138
	5,0 m	EVF139
	10,0 m	EVF140
	25,0 m	EVF141
Verbindungskabel · M8 · 3-polig		
	0,3 m	EVF142
	0,6 m	EVF143
	1,0 m	EVF144
	2,0 m	EVF145
	5,0 m	EVF146
	10,0 m	EVF147
	0,3 m	EVF148
	0,6 m	EVF149
	1,0 m	EVF150
	2,0 m	EVF151
	5,0 m	EVF152
	10,0 m	EVF153
	0,3 m LED	EVF154
	0,6 m LED	EVF155
	1,0 m LED	EVF156
	2,0 m LED	EVF157
	5,0 m LED	EVF158
	10,0 m LED	EVF159

Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. · 11.2019