



電源を分配し安定供給

Lコード16A スプリッタボックス

- ecolink M12ねじ接続式の高信頼フィールドモジュール
- 完全樹脂充填仕様の丈夫なボディ
- 手締めで確実に接続でき高いシール性を維持
- 一般産業用と食品産業用のラインナップ



IP67

IP69K

ifm – close to you!

アプリケーション	保護構造	材質	ソケット/コネクタ	製品コード
一般産業用	IP67	PA (オレンジ)	真鍮ニッケルメッキ	EBC171
食品産業用	IP69K	PA (グレー)	ステンレス	EBF017

高電力が必要な場所に電源を安定供給

Lコードのパッシブ分配器は、複数のソケット接続で最大16 Aの負荷を分配供給します。このため、高出力を必要とするバルブヘッド・バルブセンサ・モーションコントロールセンサ・IO-Linkマスタ・制御機器などへの電源供給に最適です。

こうした機器は、出力数を増やすために電源ユニットから直接電力を供給する場合があります。スプリッタボックスのモジュールにより、電源を便利に分配してフィールド機器へ柔軟に電力を供給できます。

丈夫で厳しい使用環境にも安心

完全樹脂封止のモジュールは、衝撃や振動をうけてもecolink M12 コネクタにより長期間緩まずしっかりと接続でき、安心してお使いいただけます。その他にもさまざまなメリットがあります。ecolinkコネクタは、産業仕様の標準M12接続に対応します。ifmのecolinkを使用することにより、モジュールの最大防水・防塵性能が保証されます。

グレーのハウジングタイプは、食品・飲料産業規格の要求に適合します。PA樹脂ハウジングとステンレスの接続部がIP69Kの高い防水・防塵性を確保し、強力な洗浄を高頻度で行う環境で長期間耐久性を発揮します。

技術データ		
使用電源電圧範囲	[V DC]	20～30
出力開閉電流		16 A (US) 16 A (UA)
使用周囲温度	[°C]	-25～60


BEST FRIENDS



IP67 スイッチング電源
フィールド設置用IO-Link24V
電源



Lコード中間ケーブル
大電流の供給に最適なケーブル
断面積



IO-Linkマスタ
フィールドバス対応Performance-
Line、各ポート最大出力電流2A



詳細情報はこちら：
ifm.com/fs/EBC171