




位置感應器

用於焊接區的抗電磁干擾Kplus感應器



電感式感應器








一致的感應範圍，可靠的檢測所有金屬

由於採用不沾黏塗層，焊渣不會黏附

抗電磁場干擾感應器技術可防止錯誤切換

寬廣的溫度承受範圍容許更普遍的應用

防護等級IP 65至IP 69K，穩定性更高



專為環境嚴苛的焊接應用打造

電感式Kplus感應器可承受焊接作業中的嚴峻工作條件。感應器外殼和固定螺帽具有不沾黏塗層，以防止鐸渣黏附。不僅如此，新的感應器技術能夠抵禦焊接過程中產生的強力磁場，並確實地防止錯誤的輸出切換。

標準工業用M12配合相容的ecolink電纜建立穩固的供電和訊號傳輸，是長期穩定運用的理想基礎。

配件

連接技術

更多技術資料

尺寸

