



IO-Link

Potentes maestros IO-Link para aplicaciones industriales.



Maestros IO-Link
PerformanceLine Coolant



Maestros IO-Link de 4 y 8 puertos para aplicaciones de campo.

Alimentación en cadena con sistema de conexión estandarizado M12 con codificación L, máx. 2 x 16 A.

Conexión de actuadores hasta 2 A.

- ↻ **Medición de corriente y limitación de corriente ajustable por puerto.**
- ↻ **Maestro y equipo configurables con el software moneo|configure.**



Robustos módulos de bus de campo con conexión segura

Los maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo. En los entornos más difíciles siguen siendo la mejor elección: los materiales y procesos de producción son idénticos a los de los cables de conexión de ifm de la acreditada gama de productos EVC. La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.

Cables con codificación L para altas corrientes

El control de cargas con módulos maestros IO-Link requiere más energía que el control de sensores sencillos. El conector M12 con codificación L está cada vez más consolidado en el mercado y es ideal para el suministro de corriente de este tipo de módulos. Esto permite transmitir altas corrientes con una baja caída de tensión. ifm ofrece cables de conexión y prolongadores adaptados para ello.



Ventajas y utilidad para el cliente

16 amperios en un conector M12

El maestro IO-Link es alimentado a través del conector M12 estándar con codificación L. Este sistema de conexión con 5 x 2,5 mm² se puede utilizar para la alimentación del sensor y del actuador con un total de 16 A. La energía puede ser transmitida por el maestro con una conexión en cadena (daisy chain).

Conexión de actuadores de 2 A con alto consumo de corriente

El pin 2 de un puerto B se puede ajustar opcionalmente con un modo de salida digital. Esto permite conmutar electroválvulas y actuadores con hasta 2 A.

Monitorización de energía

Para cada puerto individual existe un límite de corriente que se puede ajustar en el PLC. Asimismo, los valores de tensión y corriente se pueden medir desde cualquier puerto. Esto permite cuantificar las necesidades energéticas de una planta y transmitir las a los sistemas ERP para su análisis.

Configurar sensores con moneo|configure SA

El software intuitivo encuentra todos los maestros IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores conectados con sus correspondientes parámetros. Esto hace posible la parametrización de todos los sensores del sistema desde un punto central.

Sistemas de conexión

Tipo	Descripción	N.º de pedido	
Cable Ethernet (bus de campo)			
	0,5 m	EVC924	EVC904
	2 m	EVC926	EVC906
	5 m	EVC927	EVC907
	10 m	EVC928	EVC908
Conector hembra M12, prolongador 2,5 mm², codificación L (alimentación)		M12 - abierto	M12 - M12
	2 m	E12641	E12654
	5 m	E12642	E12655
	10 m	E12643	E12656
	20 m	E12644	E12657
Prolongador M12 0,34 mm² (sensor)			
	1 m	–	EVC042
	2 m	–	EVC043
	5 m	–	EVC044
	10 m	–	EVC493
A cablear			
	Conector macho M12 codificación L (alimentación)	–	E12673
	Conector hembra M12 codificación L (alimentación)	–	E12672

Productos

Tipo	Descripción	N.º de pedido
Maestros IO-Link PerformanceLine Coolant		
	Profinet 4 puertos	AL1400
	EtherNet/IP 4 puertos	AL1420
	EtherCAT 4 puertos	AL1430
	Profinet 8 puertos	AL1402
	EtherNet/IP 8 puertos	AL1422
	EtherCAT 8 puertos	AL1432

Datos técnicos

Maestros IO-Link PerformanceLine Coolant	N.º de pedido	
	AL1400 AL1420 AL1430	AL1402 AL1422 AL1432

Alimentación de actuadores UA

Corriente máxima total [A]	8
Corriente máxima por cada puerto [A]	2 (configurable: 0...2; configuración de fábrica: 2)

Alimentación de sensores US

Corriente máxima total [A]	3,6
Corriente máxima por cada puerto [A]	2 (configurable: 0...2; configuración de fábrica: 0,45)

Número de puertos IO-Link	4 puertos B	4 puertos A 4 puertos B
---------------------------	-------------	----------------------------

Número de entradas binarias (IO-Link en el modo SIO)	4	4 + 8
--	---	-------

Número de salidas binarias (IO-Link en el modo SIO)	4 + 4	4 + 8
---	-------	-------

Grado de protección	IP 65, IP 66, IP 67
---------------------	---------------------

Materiales de la carcasa	poliamida; conector: latón niquelado
--------------------------	--

Accesorios

Tipo	Descripción	N.º de pedido
	moneo configure SA Licencia (autónoma), software para la parametrización online y offline de equipos IO-Link incl. mantenimiento y asistencia técnica hasta finales del año siguiente	QMP010
	Coolant, tapas de protección M12 (10 unidades)	E73004