



位置感應器

光纖感應器： 智能、快速、方便



光纖與光纖感應器





智慧型夾具系統，簡化安裝

透過直觀的選單導覽與OLED顯示，
快速設定

自動化選擇正確操作模式

兩個開關輸出 - 快速處理與診斷
選項

↻ 有益的維護功能，
支援系統可用性



方便的安裝與操作

在有限空間的應用中，若必須偵測極小或高透明的物體：光纖技術是最佳選擇。有了OCF光纖感應器，可以更輕鬆可靠使用這項技術。

在安裝過程中，就能證明OCF非常方便：裝有兩個彈簧的定位突耳，容許單手將OCF安裝在DIN導軌上。Fibrelock系統簡化了光纖的安裝與固定。

多虧了自動選擇最佳操作模式以及智能維護功能，OCF在所有條件下都能可靠運作，能為系統造就更高的性能與可用性。



產品

類型	連接	訂單編號
	纜線2.0m	OCF500
	M8 連接器	OCF501
	M12豬尾式接頭	OCF502

技術資料

操作電壓	[V DC]	10...30
輸出邏輯		PNP / NPN
輸出		明亮 / 黑暗模式
顯示器		OLED顯示
環境溫度	[°C]	-25...60
光源類型		紅光
防護等級		IP 65
操作模式數量		6
尺寸 [mm]		12.5 x 74

光纖：用於每項應用的完美選擇：

不同的感應頭與最高的傳輸品質，搭配最小彎曲半徑與耐多次彎曲的特性，讓光纖成為任何情境的完美選擇。使用於牽引鏈、化學物品或高溫的時候，光纖也能承受嚴酷使用環境的考驗。

光纖：

說明	訂單編號
----	------

對射型光電感應器

高溫範圍高達290°	E20129
彎型， 極小彎曲半徑	E20062
長距離， 彎曲半徑小	E20606
長距離， 極小彎曲半徑	E20615
90° 偏轉， 適用於有限空間	E20714
極小彎曲半徑	E21323
平坦設計， 適用於有限空間	E21312
六角形頭 方便緊固	E21317

您可在我們的網路商店找到完整的光纖系列產品

配件

類型	說明	訂單編號
	光纖適配器	E21327
	用於光纖感應器的安裝架	E21328

配件 IO-Link

	USB IO-Link 主機用於裝置的參數設定和分析	AL1060
	搭配PROFINET介面的IO-Link主機	AL1100
	moneo configure SA (獨立)執照，軟體用於線上及離線 IO-Link裝置的參數設定， 包括截至下一年年底的維護和支援	QMP010

連接技術

	M12/M8 連接纜線， 2 m, PUR 纜線， 黑色	EVC243
---	------------------------------------	--------

說明	訂單編號
----	------

漫反射感應器

高溫範圍高達290°	E20055
長距離， 彎曲半徑小	E20051
抗腐蝕性化學品	E20511
短距離， 彎曲半徑小	E20654
短距離， 極小彎曲半徑	E20645
極小彎曲半徑	E21322
平坦設計， 適用於有限空間	E21313
六角形頭 方便緊固	E21316