



Czujniki do pozycjonowania

Może zbierać ciosy! Wytrzymały czujnik pozycji do aplikacji spawalniczych



Czujniki magnetyczne





**Nieprzywierająca powłoka
czujnika zabezpiecza przed
skroplinami**

**Detekcja obiektu poprzez
osłonę by ochronić czujnik**

**Pewny sygnał przełączania
nawet gdy czujnik jest silnie
zabrudzony**

**Wytrzymałość i odporność
na uderzenia dzięki aktywnej
powierzchni wykonanej
z metalu**

**Kompaktowe wymiary do
niewielkich przestrzeni**



Wykonanie do wymagających warunków

Nowe kompaktowe rozwiązanie firmy ifm jest przeznaczone do pracy w trudnych warunkach zastosowań spawalniczych. Jego antyadhezyjna powłoka zapobiega przywieraniu skroplin spawalniczych, które po prostu ześlizgują się z solidnej metalowej obudowy. Nawet w przypadku silnego zabrudzenia i uderzenia czujnik działa niezawodnie i zawsze gwarantuje bezpieczną pracę.

Bezdotykowa detekcja przez osłonę

Czujnik może wykrywać przedmioty przez osłony nieferromagnetyczne, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie. Niedrogą osłonę można wymienić bez udziału personelu technicznego.



	2 m, kabel PUR	PNP, NO	–	–	–	MQ2000
	0,3 m, kabel PUR, Konektor M8	PNP, NO	–	–	–	MQ2001
	2 m, kabel PUR	PNP/ NPN, NO / NC	•	regulowana	•	MQ2003
	0,3 m, kabel PUR, Konektor M12	PNP/ NPN, NO / NC	•	regulowana	•	MQ2004
	0,3 m, kabel PUR, Konektor M12	PNP/ NPN, NO / NC	–	–	•	MQ2005

przykład MQ2000

-

Typ	Opis	Nr zam.
-----	------	---------

	Kątownik, stal nierdzewna	E12605
---	---------------------------	--------

	USB IO-Link master do ustawiania parametrów oraz analizy pracy urządzeń Obsługiwane protokoły łączności: IO-Link (4,8, 38,4 oraz 230 Kbits/s)	E30390
	LR DEVICE (dostarczany na pamięci USB) Oprogramowanie dla parametryzacji czujników / aktuatorów w trybie online i offline	QA0011

	Gniazdo M12, kabel PUR, 2 m kolor szary	EVW001
	Gniazdo M12, kabel PUR, 5 m kolor szary	EVW002