




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O7S-OOKG/0,20M/AS



lähetin ylemmässä linssissä



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		punainen valo
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus		Robotiikka-, kokoonpano- ja tavarankäsittelysovellutukset
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	20; ((24 V))
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	633
Lähdöt		
KytKentätaajuus DC	[Hz]	1000
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	0...1,5
Toimintaetäisyys säädettävä		ei
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	90
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	1899



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O7S-00KG/0,20M/AS

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	14,2
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	20,3 x 15 x 9
Materiaalit	kotelo: PA
Materiaali linssi	suojalasi: PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla
Kiristysmomentti [Nm]	0,5

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Käyttöjännite UL-normin mukaan "luokka 2"
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 3; Lukitus: pikakiinnitys



Liitäntä

