
DV1120

LED-Streifen RGB digital

LED-Strip-sngl-milky-4500mm-cl

Betrieb nur mit DP1617



Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		halogenfrei; Vergoldete Kontakte	
Applikation		Signalisierung von Maschinenzuständen	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	10,8...13,2 DC	
Nennspannung DC	[V]	12; (nach SELV/PELV)	
Max. Stromaufnahme	[mA]	2579; (2579 (rot); 2550 (grün); 2545 (blau); 2549 (RGB weiß))	
Typ. Lebensdauer	[h]	60000	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...45	
Lagertemperatur	[°C]	-25...65	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90	
Max. Höhe über NN	[m]	2000	
Schutzart		IP 67; IP 68; IP 69K	
Verschmutzungsgrad		2	
Zulassungen / Prüfungen			
Zulassung		EN 62471; IEC 62031	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	567	
Abmessungen	[mm]	4528 x 14 x 8,4	
Werkstoffe		Gehäuse: TPU	
Werkstoff Griffkörper		TPU	
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige	Signalisierung von Maschinenzuständen	LED, mehrfarbig RGB	
Bemerkungen			
Bemerkungen		Anzahl LEDs: 288	

DV1120

LED-Streifen RGB digital


LED-Strip-sngl-milky-4500mm-cl

Hinweise	Betrieb nur mit DP1617
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 3, vergoldet; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



1	L+
3	L-
4	DATA

DATA: Kommunikationsschnittstelle